

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

Sada prostřihovacích čelistí, M12 až M40

Stát: 23.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.581 - Sada prostřihovacích čelistí, M12 až M40 pro ocelový plech, s trojitým dělením

K prostřihování kruhových otvorů

Funkce

Obj. číslo	AS 4055.581
Provedení	S trojitým dělením
Popis výrobku	K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Rozsah dodávky	6 matric 6 razníků Tažný šroub s kuličkovým ložiskem Ø 6 x 40 mm Tažný šroub s kuličkovým ložiskem Ø 9,5 x 50 mm Tažný šroub s kuličkovým ložiskem Ø 19 x 55 mm HSS vrták Ø 10 mm 1 plechovka kluzné pasty Plastový kufřík
Obrobitelný materiál	Ocelový plech
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø razníku	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Funkce

Pro závit	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Poznámka	Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,2 kg
Brutto hmotnost	2,256 kg
Číslo celní sazby	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Popis výrobku	AS Sada prostřihovacích čelistí