

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.800

Obrábění přípojníc, mobilní CW 120-M

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.800 - Obrábění přípojnic, mobilní CW 120-M

Mobilní stanice pro obrábění přípojnic představuje řešení pro přesné, rychlé a ergonomické ohýbání, děrování a řezání přípojnic přímo na příslušném pracovišti. Integrovaný přesný laser usnadňuje procesy řezání a ohýbání.



Funkce

Obj. číslo	AS 4055.800
Provedení	Elektrický úhloměř Ohýbací trn R10 Ohýbací matrice Externí 230 V přípojka proudu Bočně výsuvný podpěrný prodlužovací nástavec pro dlouhé přípojnice Externí hydraulická přípojka pro téměř všechny možnosti obrábění 4 kolečka (2 aretovatelná) 4 zásuvky Integrované hydraulické čerpadlo Laserové ukazovátko (pomocný laser) výkonnost záření třída laseru 1 Podélný doraz, výsuvný
Popis výrobku	Mobilní stanice pro obrábění přípojnic představuje řešení pro přesné, rychlé a ergonomické ohýbání, děrování a řezání přípojnic přímo na příslušném pracovišti. Integrovaný přesný laser usnadňuje procesy řezání a ohýbání.
Výhody	Vysoká přesnost ohybu a děrování Jednoduchá výměna nástroje Flexibilní použití v dílně
Rozsah dodávky	Obrábění přípojnic, mobilní CW 120-M Nožní spínač

Funkce

Obrobitelný materiál	Měď Hliník
Poznámka	Délka ramene při ohybu do tvaru Z závisí na tloušťce materiálu Při děrování jsou možné také oválné otvory max. do 21 x 18 mm Nástroje pro zhotovení oválných otvorů na vyžádání Technické změny vyhrazeny
Rozměry stroje	Šířka: 1.380 mm Výška: 1.270 mm Hloubka: 945 mm
Kontaktní plocha	Šířka: 1.211 mm Hloubka: 811 mm
Pracovní výška	974 mm
Jmenovitý příkon	2,2 kW
Jmenovité provozní napětí	230 V, 50 Hz/60 Hz
Podélný doraz (max.)	1 224 mm
Ohnutí/délka strany (min.)	50 mm
Úhel ohýbání (max.)	90 °
Ohýbání (max.)	110 x 12 mm
Z-Bend (min.)	72 mm
Řezání (max.)	120 x 12 mm
Děrování (max.)	6,6 x 21,5 mm
Děrování / tloušťka materiálu (max.)	12 mm
Přípustný provozní tlak (p max.)	700 bar
Balení	1 ks
Netto hmotnost	473 kg
Brutto hmotnost	493 kg
Číslo celní sazby	84624900
ETIM 9	EC011824
ETIM 8	EC011824

Funkce

ECLASS 8.0

36600804

Popis výrobku

Ohýbačka a děrovačka přípojníc, mobilní, CW 120-M

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě