



# SV 9343.200 - Řadové pojistkové odpínače NH

## Funkce

Obj. číslo	SV 9343.200
Provedení	Pro 60mm přípojnicové systémy
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7035/7001
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc	Šířka svěracího prostoru: 32 mm Výška svěracího prostoru: 10 mm
Poznámka	Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm <sup>2</sup> .
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Vývod vodičů	nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Jmenovitý provozní proud max.	400 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Pro velikost NH	2
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou lišit pro aplikace UR. Použití dle UR pouze ve spojení se „Special Purpose Fuses“.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 210 mm Výška: 298 mm
Připojení kulatých vodičů	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc	20 mm

## Funkce

Počet pólů	3 póly
Průřez kulatého vodiče	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,42 kg
Brutto hmotnost	3,62 kg
Podíl mědi (kg / ks)	1
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	NH Odpínač, 2, 400A, 690V

## Schválení

Schválení	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK