


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.350

Řadové pojistkové odpínače NH velikost 00 až 3

Stát: 4.5.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.350 - Řadové pojistkové odpínače NH velikost 00 až 3 s elektromechanickou identifikací stavu pojistek (MSÜ)

Funkce

Obj. č.	SV 9344.350
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7035/7001
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc	Šířka svěracího prostoru: 50 mm Výška svěracího prostoru: 10 mm
for mounting plate assembly	Ano
Vývod vodičů	nahore/dole
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M10
Jmenovitý provozní proud max.	630 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Pro velikost NH	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 250 mm Výška: 298 mm
Připojení kulatých vodičů	10 - 300 mm ²
Počet pólů	3 póly
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4.159
Brutto hmotnost	4.16

Funkce

Podíl mědi (kg / ks)	1.06
Číslo celní sazby	85369095
EAN	4028177540750
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Schválení

Schválení	CQC-CCC
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK