



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.120

Základní modul RiLineX

Stát: 10.9.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.120 - Základní modul RiLineX

Základní modul, 3-pól, šířka 200 mm, vč. držáku přípojnic a ochranného krytu proti nebezpečnému dotyku.

Funkce

Obj. č.	RX 9360.120
Výhody	Scalable system lengths with basic modules Snadná montáž Scalable rated currents thanks to variable busbar cross-sections Tested short-circuit resistance up to 65 kA Suitable for applications up to 1000 V AC and up to 1500 V DC Contact hazard protection up to IP 2XB, upgradable to IP 3X Tested and certified to IEC and UL Simple extension and baying
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 35745 RAL 9005
Rozsah dodávky	Basic module base section Basic module (contact hazard protection cover) Včetně upevňovacích šroubů
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 2XB
Normy	IEC/EN 61439-1 UL 508
Jmenovitý proud max.	800 A
Poznámka	Přípojnice nejsou součástí dodávky.
Elektrické parametry UL (SCCR)	65 kA – 600 V, RMS 100 kA – 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 480 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7
Rozteč přípojnic	60 mm

Funkce

Jmenovité rázové napětí U _{imp}	12 kV
Jmenovité napětí	1 000 V AC 600 V AC (UL) 1 500 V DC 600 V DC (UL)
Rated insulation voltage	1 000 V AC 1 500 V DC
Jmenovitá krátkodobá proudová odolnost/t	65 kA/500 ms
Třída přepětí	4
Stupeň znečištění	3
Počet pólů	3 póly
Frekvence základního kmitání	50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Rozsah provozních teplot	-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Rozměry	Šířka: 200 mm Výška: 246 mm Hloubka: 49 mm
Balení	6 ks
Netto hmotnost	5.16
Brutto hmotnost	5.547
Číslo celní sazby	85369010
EAN	4028177997288
ETIM 9	EC001900

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě
