

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.557

Měřicí transformátor proudu

Stát: 5.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.557 - Měřicí transformátor proudu

Funkce

Obj. číslo	SV 9393.557
Provedení	Výstupní napětí 333 mV
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	2 zásuvné patky 2 izolační ochranná víčka 1 primární svorka na lišty 2 závitové kolíky
Vhodné pro přípojnice	50 x 12 2 x 40 x 10
Primary current	630 A
Normy	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 Nařízení DGUV 3
Rozměry	Šířka: 85 mm Výška: 108 mm Hloubka: 30 mm
Rozsah provozních teplot	-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Frekvence základního kmitání	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F
Balení	1 ks

Funkce

Netto hmotnost	0,285 kg
Brutto hmotnost	0,295 kg
Číslo celní sazby	85043129
ETIM 9	EC002048
Popis výrobku	SV Měřicí transformátor proudu 630 A, 42 mm

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------
