

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.224

Připojovací adaptéry

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.224 - Připojovací adaptéry

Pro přípojnicové systémy s roztečí 60 mm.

Funkce

| | |
|--|--|
| Obj. číslo | SV 9342.224 |
| Materiál | Kryt: ABS Chassis: polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 |
| Barva | RAL 7035 |
| Jmenovitý proud max. | 125 A |
| Jmenovité provozní napětí | 690 V, 4~ |
| Elektrické parametry UL (SCCR) | 50 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 125 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7 |
| Vývod vodičů | nahore/dole |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí | 60 mm |
| Poznámka | Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC Jmenovité provozní napětí u DC aplikací závisí na uspořádání přípojnic v držáku přípojnic 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Počet pólů | 4 póly |
| Rozměry | Šířka: 75 mm Výška: 270 mm |
| Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou | 10 - 25 mm ² |
| Připojení kulatých vodičů, vícežilové | 16 - 35 mm ² |
| Vhodné pro přípojnice | Výška: 5, 10 mm |
| Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v) | 10 x 7,8 mm |

Funkce

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Certifikáty | UL |
| Pro tloušťku přípojníc | 25 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,199 kg |
| Brutto hmotnost | 0,632 kg |
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,07 |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Popis výrobku | RL60 Adaptér 125A,690V,4p |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |