

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.330

Řadové pojistkové odpínače NH

Stát: 13.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.330 - Řadové pojistkové odpínače NH s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)

Funkce

| | |
|---|--|
| Obj. číslo | SV 9343.330 |
| Provedení | For 60 mm busbar systems |
| Materiál | Polyamid Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: elektrolytická měď, postříbřená |
| Barva | Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7035/7001 |
| Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic | Šířka svěracího prostoru: 50 mm Výška svěracího prostoru: 10 mm |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí | 60 mm |
| Vývod vodičů | nahoře/dole |
| Způsob (elektrického) připojení | Šroub M10 |
| Jmenovitý provozní proud max. | 630 A |
| Jmenovité provozní napětí | 400 V - 690 V, 3~ |
| Pro velikost NH | 3 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky) |
| Rozměry | Šířka: 250 mm Výška: 298 mm |
| Připojení kulatých vodičů | 10 - 300 mm ² |
| Vhodné pro přípojnice | Výška: 5, 10 mm |
| Počet pólů | 3 póly |
| s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ) | Ano |

Funkce

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Průřez kulatého vodiče | 10 - 300 mm ² |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 4,28 kg |
| Brutto hmotnost | 4,38 kg |
| Podíl mědi (kg / ks) | 1,44 |
| Číslo celní sazby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Popis výrobku | NH Odpínač, 3, 630A, 500V |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | CQC-CCC |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |