

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.130

Řadové pojistkové odpínače NH velikost 00 až 3

Stát: 13.5.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.130 - Řadové pojistkové odpínače NH velikost 00 až 3 s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)

Funkce

Obj. č.	SV 9344.130
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7035/7001
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc	Šířka svěracího prostoru: 32 mm Výška svěracího prostoru: 10 mm
for mounting plate assembly	Ano
Vývod vodičů	nahore/dole
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M10
Jmenovitý provozní proud max.	250 A
Jmenovité provozní napětí	400 V - 690 V, 3~
Pro velikost NH	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 184 mm Výška: 298 mm
Připojení kulatých vodičů	10 - 150 mm ²
Počet pólů	3 póly
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2.3
Brutto hmotnost	2.343
Podíl mědi (kg / ks)	0.3

Funkce

Číslo celní sazby	85365080
EAN	4028177540620
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Schválení

Schválení	CQC-CCC
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK