

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9393.567**

**Měřicí transformátor proudu**

Stát: 6.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.567 - Měřicí transformátor proudu

## Funkce

Obj. číslo	SV 9393.567
Provedení	Výstupní napětí 333 mV
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	2 zásuvné patky 4 izolační ochranná víčka 2 primární svorky na lišty 4 závitové kolíky
Vhodné pro přípojnice	2 x 80 x 10 60 x 60
Primary current	1 250 A
Normy	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 Nařízení DGUV 3
Rozměry	Šířka: 105 mm Výška: 132 mm Hloubka: 30 mm
Rozsah provozních teplot	-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Frekvence základního kmitání	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F
Balení	1 ks

## Funkce

---

Netto hmotnost	0,435 kg
Brutto hmotnost	0,444 kg
Číslo celní sazby	85043129
ETIM 9	EC002048
Popis výrobku	SV Měřicí transformátor proudu 1250 A, 70 mm

---

## Schválení

---

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------