

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9514.050**

**Polykarbonátové skříňky PK**

Stát: 6.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9514.050 - Polykarbonátové skříňky PK s předvyraženými otvory

Nástěnná skříňka z polykarbonátu zpevněného skelnými vlákny. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba díky víku s rychlouzávěrem. Bezpečné díky samozhášecímu materiálu.



## Funkce

Obj. číslo	PK 9514.050
Provedení	PK skříň uzavřená víkem
Materiál	Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny Kryt: polykarbonát zesílený skelnými vlákny, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě Šrouby krytu: polyamid Izolační ucpávky: polyetylén
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Šrouby krytu Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08

# Funkce

Rozměry	Šířka: 180 mm Výška: 110 mm Hloubka: 90 mm
Zavedení kabelů (počet x Ø)	M20 M20/M25 M32/M40
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů	16 x M20 2 x M20/M25 2 x M32/M40
Rozsah provozních teplot	-35 °C...80 °C
Základní materiál	Polykarbonát
Balení	2 ks
Netto hmotnost	0,77 kg
Brutto hmotnost	0,863 kg
Číslo celní sazby	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Skříňka PK180x110x90mm, bal.=2ks

# Schválení

Schválení	C-UL DNV-GL UL
Vysvětlení	Prohlášení o shodě