

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9518.100

Polykarbonátové skřínky PK

Stát: 6.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9518.100 - Polykarbonátové skříňky PK bez předvyražených otvorů

Nástěnná skříňka z polykarbonátu zpevněného skelnými vlákny. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba díky víku s rychlouzávěrem. Bezpečné díky samozhášecímu materiálu.



Funkce

| | |
|------------------------------------|--|
| Obj. číslo | PK 9518.100 |
| Provedení | skříň PK s průhledným víkem |
| Popis výrobku | Použití v rozsahu okolních teplot: -35 °C...+80 °C. Uvedené teploty mohou být omezeny namontovanými zařízeními. |
| Materiál | Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny Průhledný kryt: polykarbonát, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě Šrouby krytu: polyamid Izolační ucpávky: polyetylén |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříňka s krytem Šrouby krytu Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66 |
| Kód IK | IK08 |

Funkce

| | |
|--------------------------|---|
| Rozměry | Šířka: 182 mm Výška: 180 mm Hloubka: 111 mm |
| Rozsah provozních teplot | -35 °C...80 °C |
| Základní materiál | Polykarbonát |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,627 kg |
| Brutto hmotnost | 0,72 kg |
| Číslo celní sazby | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | Skříňka PK, 182x180x111, průhl., IP66, 1ks |

Schválení

| | |
|------------|----------------------|
| Schválení | C-UL DNV-GL UL |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |