

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.025

Lištové pojistkové odpínače NH

Stát: 31.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.025 - Lištové pojistkové odpínače NH

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojnic 185 mm.

Funkce

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo | SV 9677.025 |
| Provedení | 3-pólové spínání |
| Materiál | Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 Kontaktní dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď |
| Barva | Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukojeť: RAL 7016 |
| Pro velikost NH | 00 |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí | 185 mm |
| Vývod vodičů | nahore/dole |
| Způsob (elektrického) připojení | Rámová svorka |
| Počet pólů | 3 póly |
| Jmenovité provozní napětí | 800 V (AC), 3~ |
| Jmenovitý provozní proud max. | 160 A |
| Poznámka | Při použití komponent na přípojnicích s krytem proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky) |
| Pro montáž měřicího transformátoru | Ano |
| Rozměry | Šířka: 50 mm Výška: 670 mm |
| Připojení kulatých vodičů | 1,5 - 95 mm ² |
| Vhodné pro přípojnice | Výška: 10 mm |

Funkce

| | |
|----------------------|--|
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 2,62 kg |
| Brutto hmotnost | 2,66 kg |
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,606 |
| Číslo celní sazby | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Popis výrobku | Pojistkový odpínač SV NH, vel. 00, 160 A, 800 V, 3pólový, rámová svorka, 185 mm, pro instalaci do měřicích transformátorů proudu |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |
|------------|---|