

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.875

# Měřicí transformátor proudu

Stát: 10.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.875 - Měřicí transformátor proudu

Pro induktivní měření průtoku proudu

## Funkce

Obj. číslo	SV 9677.875
Popis výrobku	Kompaktní konstrukce bez změny hloubky montáže díky mechanické integraci do komponent (rozteč 185 mm), což umožňuje prostorově úspornou montáž.
Materiál	Polyamid
Pro konstrukční velikost	2/3
Vhodné pro obj. č.	9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
Maximální příkon	2,5 VA
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Insulation material (class)	B
Primary current	400 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Připojení kulatých vodičů	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>

# Funkce

Jmenovitá frekvence	50 - 60 Hz
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,13 kg
Brutto hmotnost	0,172 kg
Číslo celní sazby	85044087
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Popis výrobku	SV měřicí transformátor proudu 400 A/ 5 A pro lištový pojistkový odpínač NH, velikost 2–3 (SV 9677XXX)