

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9760.342

Systémy Direct Air Cooling (DAC)

Stát: 12.2.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9760.342 - Systémy Direct Air Cooling (DAC) pro multifunkční rozváděče

Střešní systém Direct Air Cooler pro instalaci na multifunkční rozváděč (MFG). Produkt je ideální pro velmi účinný odvod vysokých tepelných ztrát při nízkém delta T z MFG. Okolní vzduch je filtrován pomocí vysoce účinného skládaného filtru a přiváděn do MFG, zatímco teplý vnitřní vzduch může unikat zpětnou klapkou. DAC je zcela integrován do střechy rozváděče MFG a je tak chráněn proti vandalismu.



Funkce

Obj. číslo	CS 9760.342
Materiál	Skříň: hliník AlMg3
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	12-pólová zástrčka WAGO
Měrný tepelný výkon	110 W/K
Jmenovité provozní napětí	48 V (DC)
Jmenovitý proud max.	na každý ventilátor při DC: 1,8 A
Způsob (elektrického) připojení	12-pólová zástrčka WAGO
Rozměry	Šířka: 875 mm Výška: 125 mm Hloubka: 313 mm
Poznámka	Charakteristická křivka a alarmy konfigurovatelné prostřednictvím PC softwaru CS200. Software je k dispozici ke stažení na adrese www.rittal.de . Připojovací kabel musí zajistit zákazník.
Počet ventilátorů	1
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 6 A

Funkce

Regulace teploty	Mikrořadič s USB přípojkou
Rozsah provozních teplot	-33 °C...65 °C
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54 IP 55 (ve spojení s MFG)
Vhodné pro obj. č.	9751.908 9751.912 9751.918
Vhodné pro	MFG 8 MFG 12 MFG 18
Balení	1 ks
Netto hmotnost	9.124
Brutto hmotnost	9.66
Číslo celní sazby	84158300
ETIM 9	EC000320