Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



KX 1563.000

Klemmenkasten KX

Stand: 15.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

KX 1563.000 - Klemmenkasten KX Edelstahl

Der Klemmenkasten KX, Edelstahl bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering sowie Flexibilität und Sicherheit für eine Vielzahl von Anwendungen.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	KX 1563.000
Material	Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Abmessung	Breite: 300 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 80 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
Schutzart NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Type rating nach UL 508A	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12

Eigenschaften

Materialstärke Deckel	1,25 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Verschluss	Anzahl Verschlüsse: 4
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,322 kg
Bruttogewicht	2,328 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,23
Zolltarifnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	KX Klemmenkasten, BHT: 300x200x80 mm, Edelstahl 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, mit Schnellverschlüssen

Approbationen

Approbationen	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung PCF-Deklaration

Ausschreibungstext

Schaltschrank (Klemmenkasten, Edelstahl)

Gehäuse mit Deckel:

Stabile Edelstahlkonstruktion,
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung,
Rückwand geschlossen, mit Prägung
Deckel mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse,
Erdung im Deckel über Bolzen,
für schnelle und einfache Erdung,
mit Schnellverschlüssen.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Deckel und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Deckelscharnier,
Montageplatte, Hutschiene, Wandbefestigungslasche,
Befestigungskralle für zweite Montageebene.
Material:
Gehäuse, Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberflächenausführung: Strichschliff, Korn 180
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4X
Abmessungen (B x H x T): 300x200x80 mm