Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



KX 1586.000

Bus-Gehäuse KX

Stand: 11.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

KX 1586.000 - Bus-Gehäuse KX Edelstahl

Das Bus-Gehäuse KX, Edelstahl ermöglicht eine gute Zugänglichkeit durch die serienmäßigen 180°-Scharniere und verfügt über eine hohe Schutzart IP66.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	KX 1586.000
Material	Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Scharniere: Zink-Druckguss
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180 180°-Scharniere: verchromt
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel 180°-Scharniere Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 120 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
Schutzart NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12

© Rittal 2026

Eigenschaften

Type rating nach UL 508A	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Materialstärke Deckel	1,25 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,891 kg
Bruttogewicht	4,894 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,49
Zolltarifnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	KX Bus-Gehäuse, BHT: 600x200x120 mm, Edelstahl 1.4301, mit scharniertem Deckel, mit Schnellverschlüssen

Approbationen

Approbationen	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
Erklärungen	Konformitätserklärung PCF-Deklaration

Ausschreibungstext

Schaltschrank (Bus-Gehäuse, Edelstahl)

Gehäuse mit Deckel:
Stabile Edelstahlkonstruktion,
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung,
Rückwand mit Prägung, Deckel
unten scharniert, mit umlaufend eingeschäumter
PU-Schaum-Dichtung, mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse,
Erdung im Deckel über Bolzen,
mit Schnellverschlüssen.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Deckel und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Montageplatte, Hutschiene,
Wandbefestigungslasche,
Befestigungskralle für zweite Montageebene.
Material:
Gehäuse, Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Scharniere: Zink-Druckguss
Oberflächenausführung Gehäuse und Deckel:
Strichschliff Korn 180
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4X
Abmessungen (B x H x T): 600x200x120 mm