

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2260.965

Wandgehäuse AX, 3-teilig

Stand: 09.07.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2260.965 - Wandgehäuse AX, 3-teilig mit Blue e+ Austrittsfilter

Das Lieferkonzept der dreiteiligen AX Wandgehäuse reduziert Komplexität und erhöht Flexibilität. Dank des AX/VX Systembaukastens sind die Gehäuse für verschiedene Anwendungen geeignet. Die dreiteilige Struktur gewährleistet leichten Zugang.



Eigenschaften

| | |
|----------------|--|
| Artikel-Nr. | AX 2260.965 |
| Ausführung | Wandgehäuse IT |
| Material | Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe | Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau) |
| Lieferumfang | Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben und unten Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau Design-Sichttür Verschluss Design-Sichttür: Sicherheitsschließung 3524 E Verschluss Mittelteil: 3 mm Doppelbart 2 Blue e+ Austrittsfilter 3238.300 (lose beigelegt) Mini-Komfortgriff |
| Höheneinheiten | 9 HE |

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------------|---|
| Abmessung | Breite: 600 mm Höhe: 478 mm Tiefe: 673 mm |
| Einbautiefe | 620 mm |
| Lichte Abmessungen | Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 417 mm |
| Tiefe Schwenkteil | 516 mm |
| Tiefe des Wandteils | 135 mm |
| Anzahl Verschlüsse | 1 |
| IK-Code | IK08 |
| Belastbarkeit Schwenkteil (statisch) | 450 N |
| Belastbarkeit Wandteil (statisch) | 150 N |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: Mini-Komfortgriff Verschluss-Einsatz: Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| Produktbeschreibung | AX Wandgehäuse, 3-teilig mit Blue e+ Austrittsfilter, BHT: 600x478x673 mm, 9 HE, Wandteil: geschlossene Flanschplatte oben und unten, mit Mini-Komfortgriff |

Approbationen

| | |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |