Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




HD 2410.021

Kabelverschraubung HD

Stand: 15.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

HD 2410.021 - Kabelverschraubung HD

Kompaktere Bauform und die Gegenmutter ist bereits im Lieferumfang enthalten.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 2410.021
Ausführung	Standard
Produktbeschreibung	Kompaktere Bauform und die Gegenmutter ist bereits im Lieferumfang enthalten.
Nutzen	Wirkungsvolles Verhindern der Ablagerung von schädlichen Mikroorganismen durch nach außen hin glatte und geschlossene Oberfläche. Wesentlich leichteres und somit Kosten sparendes Reinigen im Vergleich zu herkömmlichen Kabelverschraubungen.
Einsatzgebiete	Herstellung und Verpackung von Nahrungs und Genussmitteln Reinraumtechnik (z. B. Pharma) Biotechnologie Chemische Industrie
Material	Mutter: Edelstahl 1.4305 (AISI 303) Dichtung: EPDM, konform zu FDA 21 CFR 177.2600
Lieferumfang	Inkl. Gegenmutter
Abmessung	Gewinde: M20 x 1,5

Eigenschaften

Für Kabel-Ø	6 - 12 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...100 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type rating nach UL 508A	Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,33 kg
Bruttogewicht	0,333 kg
Zolltarifnummer	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeschreibung	HD Kabelverschraubung Edelstahl, 1.4305, Größe: M20x1,5, fürKabel Ø 6-12 mm, Standard-Ausführung

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) VDE