Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2411.831
Kabelverschraubung Messing

Stand: 17.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SZ 2411.831 - Kabelverschraubung Messing

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2411.831
Nutzen	Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort. Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
Material	Messing Dichtung: CR/NBR
Oberfläche	Vernickelt
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Abmessung	Höhe: 30,5 mm
Gewinde	M25 x 1,5
Gewindelänge	8 mm
Min. Kabeldurchmesser	11 mm
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Betriebstemperaturbereich	-40 °C...100 °C
Drehmoment	14 Nm
Schlüsselweite	27 mm
Abmessung	Gewinde: M25 x 1,5 Gewindelänge: 8 mm
Type rating nach UL 508A	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Verpackungseinheit	10 Stück

© Rittal 2026

Eigenschaften

Nettogewicht	0,45 kg
Bruttogewicht	0,571 kg
Zolltarifnummer	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeschreibung	SZ Kabelverschraubung Messing, Größe: M25x1,5, für Kabel ø 11-17 mm

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK