## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SZ 2411.861 Kabelverschraubung Messing

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## SZ 2411.861 - Kabelverschraubung Messing

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2411.861
Nutzen	Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort. Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
Material	Messing Dichtung: CR/NBR
Oberfläche	Vernickelt
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Abmessung	Höhe: 52 mm
Gewinde	M50 x 1,5
Gewindelänge	9 mm
Min. Kabeldurchmesser	27 mm
Max. Kabeldurchmesser	38 mm
Betriebstemperaturbereich	-40 °C100 °C
Drehmoment	35 Nm
Schlüsselweite	58 mm
Abmessung	Gewinde: M50 x 1,5 Gewindelänge: 9 mm
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Verpackungseinheit	2 Stück

© Rittal 2025

# Eigenschaften

Nettogewicht	0.6
Bruttogewicht	0.678
Zolltarifnummer	74198090
EAN	4028177810037
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3