Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 2411.871 Kabelverschraubung Messing

Stand: 17.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SZ 2411.871 - Kabelverschraubung Messing

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2411.871
Nutzen	Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort. Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
Material	Messing Dichtung: CR/NBR
Oberfläche	Vernickelt
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Abmessung	Höhe: 54 mm
Gewinde	M63 x 1,5
Gewindelänge	14 mm
Min. Kabeldurchmesser	34 mm
Max. Kabeldurchmesser	44 mm
Betriebstemperaturbereich	-40 °C100 °C
Drehmoment	50 Nm
Schlüsselweite	64 mm
Abmessung	Gewinde: M63 x 1,5 Gewindelänge: 14 mm
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Verpackungseinheit	1 Stück

© Rittal 2025

Eigenschaften

Nettogewicht	0.48
Bruttogewicht	0.498
Zolltarifnummer	74198090
EAN	4028177810020
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3