

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2486.400

Innensechsrund-Blechschauben

Stand: 28.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2486.400 - Innensechsrund-Blechschauben

Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2486.400
Ausführung	Innensechsrund-Blechschauben für Edelstahl
Produktbeschreibung	Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
Einsatzgebiete	Für die Rundlöcher Ø 4,5 bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis
Abmessung	Gewinde: 5 Gewindelänge: 13 mm
Gewinde	5
Verpackungseinheit	300 Stück
Nettogewicht	0,9 kg
Bruttogewicht	1,1 kg
Zolltarifnummer	73181900
ETIM 9	EC000889
ETIM 8	EC000889
ECLASS 8.0	23110112
Produktbeschreibung	VX Innensechsrund-Blechschaube, für Edelstahl, Maß: 5x13 mm