## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





## SZ 2486.400 Innensechsrund-Blechschrauben

Stand: 16.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## SZ 2486.400 - Innensechsrund-Blechschrauben

Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2486.400
Ausführung	Innensechsrund-Blechschrauben für Edelstahl
Produktbeschreibung	Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
Einsatzgebiete	Für die Rundlöcher Ø 4,5 bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis
Abmessung	Gewinde: 5 Gewindelänge: 13 mm
Gewinde	5
Verpackungseinheit	300 Stück
Nettogewicht	0.9
Bruttogewicht	1.1
Zolltarifnummer	73181900
EAN	4028177919266
ETIM 9	EC000889
ETIM 8	EC000889
ECLASS 8.0	23110112

© Rittal 2025 2