

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2486.600

Innensechsrund-Blechschauben

Stand: 08.07.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2486.600 - Innensechsrund-Blechschauben

Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | SZ 2486.600 |
| Ausführung | Innensechsrund-Blechschauben |
| Produktbeschreibung | Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen. |
| Einsatzgebiete | Für die Rundlöcher Ø 4,5 bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis |
| Abmessung | Gewinde: 5,5 Gewindelänge: 13 mm |
| Gewinde | 5,5 |
| Verpackungseinheit | 300 Stück |
| Nettogewicht | 0,9 kg |
| Bruttogewicht | 1,055 kg |
| Zolltarifnummer | 73181900 |
| ETIM 9 | EC000889 |
| ETIM 8 | EC000889 |
| ECLASS 8.0 | 23110112 |
| Produktbeschreibung | VX Innensechsrund-Blechschaube, für Stahlblech Maß: 5,5x13 mm, TX30 |