


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2500.214

Systemleuchte LED

Stand: 19.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.214 - Systemleuchte LED

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.



Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2500.214 |
| Ausführung | mit Steckdose |
| Nutzen | Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall |
| Ausführung | Steckdose 90° drehbare Steckverbinder Verstellung Lichtverteilung |
| Material | Leuchtenkörper: stranggepresstes Aluminium Leuchtenabdeckung: Polycarbonat Leuchtenenden: PC-ABS |
| Farbe | Gehäuse: RAL 7016 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsschrauben |
| Nennleistung | 11 W |
| Anschlussmöglichkeiten | Einspeisung, 3-polig Durchgangsverdrahtung, 3-polig Türpositionsschalter |

Eigenschaften

| | |
|--|---|
| Schutzklasse | II |
| Überspannungsschutz | |
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) |
| Leuchten-Montageart | Verschrauben Clip-Befestigung |
| Bemessungsstoßspannungsfestige 2500 V AC it Phase zu Erde | |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC |
| Einbaumöglichkeiten | Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster |
| Lichtstrom | 900 lm |
| Lichtfarbe | 4000 K (neutralweiß) |
| Hinweis | Anschlusszubehör separat bestellen |
| Abmessung | Breite: 437 mm Höhe: 80 mm Tiefe: 44 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C...55 °C |
| Steckdosen | USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15) |
| Bemessungsbetriebsspannung | 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Ausführung Steckdose | USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15) |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Bruttogewicht | 0,599 kg |
| Zolltarifnummer | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Produktbeschreibung | SZ Systemleuchte LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 100-125 V, mit Steckdose für USA |

Approbationen

Approbationen

ENEC

UL

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK