Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# KX 1561.000

# Klemmenkasten KX

Stand: 19.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# KX 1561.000 - Klemmenkasten KX Edelstahl

Der Klemmenkasten KX, Edelstahl bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering sowie Flexibilität und Sicherheit für eine Vielzahl von Anwendungen.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | KX 1561.000 |
| Material | Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)<br>Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung |
| Oberfläche | Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180 |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Deckel<br>Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen |
| Abmessung | Breite: 300 mm<br>Höhe: 150 mm<br>Tiefe: 80 mm |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 |
| Schutzart NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12 |
| Type rating nach UL 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Materialstärke Deckel | 1,25 mm |
| Materialstärke Gehäuse | 1,25 mm |
| Verschluss | Anzahl Verschlüsse: 4 |
| Grundmaterial | Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,868 kg |
| Bruttogewicht | 1,971 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,86 |
| Zolltarifnummer | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeschreibung | KX Klemmenkasten, BHT: 300x150x80 mm, Edelstahl 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, mit Schnellverschlüssen |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>PCF-Deklaration |

# Ausschreibungstext

Schaltschrank (Klemmenkasten, Edelstahl)

Gehäuse mit Deckel:

Stabile Edelstahlkonstruktion,
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung,
Rückwand geschlossen, mit Prägung,
Deckel mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse,
Erdung im Deckel über Bolzen,
für schnelle und einfache Erdung,
mit Schnellverschlüssen.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Deckel und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Deckelscharnier,
Montageplatte, Hutschiene, Wandbefestigungslasche,
Befestigungskralle für zweite Montageebene.
Material:
Gehäuse, Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberflächenausführung: Strichschliff, Korn 180
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4X
Abmessungen (B x H x T): 300x150x80 mm