

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2562.200

Kunststoff-Flanschplatte, modular

Stand: 10.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2562.200 - Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischer Vorprägung, für AX

Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2562.200
Produktbeschreibung	Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Anzahl Rechteckausbrüche Information	1 Rechteckausbruch nimmt 10 Dichteinsätze, klein auf
Anzahl Rechteckausbrüche	3
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen

Eigenschaften

Anzahl metrischer Vorprägungen	3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32
Abmessung	Breite: 339 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusotyp: AX
Flanschplatte	Größe: 2
Betriebstemperaturbereich	-40 °C...80 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,3 kg
Bruttogewicht	0,332 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeschreibung	SZ Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischen Vorprägungen, für AX, BT: 339 x 149 mm

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------