


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2843.160

EMV-Kabelverschraubungen

Stand: 04.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2843.160 - EMV-Kabelverschraubungen

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2843.160
Ausführung	Kabelverschraubungen, metrisch
Produktbeschreibung	Wahlweise kann der Kabelmantel an der Kontaktstelle unterbrochen oder im Schrank komplett entfernt werden. Die Kabelschirmung im Schrank bleibt erhalten. Die mitgelieferte Gegenmutter schneidet sich beim Anschrauben in lackierte Schrankflächen selbsttätig ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
Material	Messing Dichtung: CR/NBR
Oberfläche	Vernickelt
Hinweis	Minimaler Schirmdurchmesser = Kabeldurchmesser abzüglich Kabelmantel
Min. Kabeldurchmesser	4,5 mm
Max. Kabeldurchmesser	10 mm
Schutzart IP69K	IP 69K
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68
Schirmdurchmesser (min.)	3 mm
Type rating nach UL 50E	Type 4X
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.15
Bruttogewicht	0.157
Zolltarifnummer	74198090
EAN	4028177232808
E-Number Sweden	E1703716

Eigenschaften

ETIM 9 EC000441

ETIM 8 EC000441

ECLASS 8.0 27149109

Approbationen

Approbationen UR + C-UR (recognized)
VDE

Erklärungen Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK