


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2843.320

# EMV-Kabelverschraubungen

Stand: 22.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2843.320 - EMV-Kabelverschraubungen

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 2843.320
Ausführung	Kabelverschraubungen, metrisch
Produktbeschreibung	Wahlweise kann der Kabelmantel an der Kontaktstelle unterbrochen oder im Schrank komplett entfernt werden. Die Kabelschirmung im Schrank bleibt erhalten. Die mitgelieferte Gegenmutter schneidet sich beim Anschrauben in lackierte Schrankflächen selbsttätig ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
Material	Messing Dichtung: CR/NBR
Oberfläche	Vernickelt
Hinweis	Minimaler Schirmdurchmesser = Kabeldurchmesser abzüglich Kabelmantel
Min. Kabeldurchmesser	15 mm
Max. Kabeldurchmesser	21 mm
Schutzart IP69K	IP 69K
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68
Schirmdurchmesser (min.)	10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,1 kg
Nettogewicht	0.1
Bruttogewicht	0.1
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177233676
E-Number Sweden	E1703719

## Eigenschaften

---

ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

---

## Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed) VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung

---