Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# AX 2260.955

# Wandgehäuse AX, 3-teilig

Stand: 14.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# AX 2260.955 - Wandgehäuse AX, 3-teilig mit Blue e+ Austrittsfilter

Das Lieferkonzept der dreiteiligen AX Wandgehäuse reduziert Komplexität und erhöht Flexibilität. Dank des AX/VX Systembaukastens sind die Gehäuse für verschiedene Anwendungen geeignet. Die dreiteilige Struktur gewährleistet leichten Zugang.







## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AX 2260.955 |
| Ausführung | Wandgehäuse IT |
| Material | Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm<br>Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe | Wand- und Schwenkteil: RAL 7035<br>Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau) |
| Lieferumfang | Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben und unten<br>Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau<br>Design-Sichttür<br>Verschluss Design-Sichttür:  Sicherheitsschließung 3524 E<br>Verschluss Mittelteil: 3 mm Doppelbart<br>2 Blue e+ Austrittsfilter 3238.300 (lose beigelegt)<br>Mini-Komfortgriff |
| Höheneinheiten | 9 HE |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Abmessung | Breite: 600 mm<br>Höhe: 478 mm<br>Tiefe: 573 mm |
| Einbautiefe | 520 mm |
| Lichte Abmessungen | Lichte Breite: 502 mm<br>Lichte Höhe: 417 mm |
| Tiefe Schwenkteil | 416 mm |
| Tiefe des Wandteils | 135 mm |
| Anzahl Verschlüsse | 1 |
| IK-Code | IK08 |
| Belastbarkeit Schwenkteil (statisch) | 450 N |
| Belastbarkeit Wandteil (statisch) | 150 N |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: Mini-Komfortgriff<br>Verschluss-Einsatz: Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 32,2 kg |
| Bruttogewicht | 32,25 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| Produktbeschreibung | AX Wandgehäuse, 3-teilig mit Blue e+ Austrittsfilter, BHT: 600x478x573 mm, 9 HE, Wandteil: geschlossene Flanschplatte oben und unten, mit Mini-Komfortgriff |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |