

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SM 2384.030 Tastergehäuse

Stand: 01.07.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2384.030 - Tastergehäuse Edelstahl

Tastergehäuse aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), mit Tasterausschnitten Ø 22,5 mm. Schutzart IP 66.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SM 2384.030
Material	Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 240
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 220 mm Höhe: 100 mm Tiefe: 90 mm
Materialstärke Deckel	1,25 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Rastermaß	60 mm
Ausbrüche (Anzahl x Ø)	3 x 22,5 mm
Verschluss	Ausführung Verschluss: Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen Anzahl Verschlüsse: 4
Kabeleinführung (Anzahl x Ø)	3
Anzahl metrischer Vorprägungen	3
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,1 kg

Eigenschaften

Bruttogewicht	1,226 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,46
Zolltarifnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	SM Tastergehäuse, BHT: 220x100x90 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, 3 Tasterausschnitte

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK PCF-Deklaration
-------------	--