

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3127.115

Luft-Luft-Wärmetauscher TopTherm

Stand: 09.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SK 3127.115 - Luft-Luft-Wärmetauscher TopTherm

Wandanbau mit Regelung

Komplett anschlussfertige Wandanbau-Wärmetauscher-Einheit mit Regelung und digitaler Temperaturanzeige.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3127.115
Ausführung	Wandanbau
Produktbeschreibung	Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiven Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden.
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Komplett anschlussfertige Einheit Steckbare Anschlussklemmleiste Potenzialfreier Störmeldekontakt bei Übertemperatur Bohrschablone Befestigungsmaterial
Spezifische Wärmeleistung	30 W/K
Luftleistung (freiblasend)	Außenkreislauf bei 50 Hz: 480 m ³ /h Außenkreislauf bei 60 Hz: 525 m ³ /h Innenkreislauf bei 50 Hz: 480 m ³ /h Innenkreislauf bei 60 Hz: 525 m ³ /h
Bemessungsbetriebsspannung	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 1,1 A Bei 60 Hz: 1,4 A
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 950 mm Tiefe: 205 mm
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
Temperaturregelung	Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige (werkseitige Einstellung +35 °C)

Eigenschaften

Betriebstemperaturbereich	-5 °C...55 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529	Innenkreislauf IP 54 Außenkreislauf IP 34
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	18.5
Bruttogewicht	19.051
Zolltarifnummer	84158300
EAN	4028177425095
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm Wandanbau mit Regelung

Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiven Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden.

Spezifische Wärmeleistung: 30 W/K

Bemessungsleistung 50/60 Hz: 120 / 150 W

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,1 / 1,4 A

Temperaturregelung: Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige
(werkseitige Einstellung +35 °C)

Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz

Abmessungen [BxHxT]: 400x950x205 mm

Betriebstemperatur: -5 °C bis 55 °C

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34

Gewicht: 18 kg