Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





SK 3129.100 Luft-Luft-Wärmetauscher TopTherm

Stand: 05.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SK 3129.100 - Luft-Luft-Wärmetauscher TopTherm Wandanbau mit Regelung

Komplett anschlussfertige Wandanbau-Wärmetauscher-Einheit mit Regelung und digitaler Temperaturanzeige.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3129.100
Ausführung	Wandanbau
Produktbeschreibung	Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiver Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden.
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Komplett anschlussfertige Einheit Steckbare Anschlussklemmleiste Potenzialfreier Störmeldekontakt bei Übertemperatur Bohrschablone Befestigungsmaterial
Spezifische Wärmeleistung	60 W/K
Luftleistung (freiblasend)	Außenkreislauf bei 50 Hz: 860 m³/h Außenkreislauf bei 60 Hz: 900 m³/h Innenkreislauf bei 50 Hz: 860 m³/h Innenkreislauf bei 60 Hz: 900 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 0,75 A Bei 60 Hz: 0,8 A
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 950 mm Tiefe: 225 mm
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
Temperaturregelung	Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige (werkseitige Einstellung +35 °C)

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Betriebstemperaturbereich	-5 °C55 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529	Innenkreislauf IP 54 Außenkreislauf IP 34
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	20.664
Bruttogewicht	22.752
Zolltarifnummer	84158300
EAN	4028177388987
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm Wandanbau mit Regelung

Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiven Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden.

Spezifische Wärmeleistung: 60 W/K

Bemessungsleistung 50/60 Hz: 170 / 180 W

© Rittal 2025 3

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,75 / 0,8 A

Temperaturregelung: Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige

(werkseitige Einstellung +35 °C)

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz

Abmessungen [BxHxT]: 400x950x225 mm

Betriebstemperatur: -5 °C bis 55 °C

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34

Gewicht: 21 kg

© Rittal 2025 4