Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





HD 2410.021 Kabelverschraubung HD

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)




HD 2410.021 - Kabelverschraubung HD

Kompaktere Bauform und die Gegenmutter ist bereits im Lieferumfang enthalten.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 2410.021
Ausführung	Standard
Produktbeschreibung	Kompaktere Bauform und die Gegenmutter ist bereits im Lieferumfang enthalten.
Nutzen	Wirkungsvolles Verhindern der Ablagerung von schädlichen Mikroorganismen durch nach außen hin glatte und geschlossene Oberfläche.
	Wesentlich leichteres und somit Kosten sparendes Reinigen im Vergleich zu herkömmlichen Kabelverschraubungen.
Einsatzgebiete	Herstellung und Verpackung von Nahrungs und Genussmitteln
	Reinraumtechnik (z. B. Pharma)
	Biotechnologie
	Chemische Industrie
Material	Mutter: Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
	Dichtung: EPDM, konform zu FDA 21 CFR 177.2600
Lieferumfang	Inkl. Gegenmutter
Abmessung	Gewinde: M20 x 1,5

© Rittal 2025

Eigenschaften

Für Kabel-Ø	6 - 12 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C100 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type rating nach UL 50E	Type 1
	Type 2
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 12K
	Type 13
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.33
Bruttogewicht	0.333
Zolltarifnummer	73072980
EAN	4028177928701
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
	VDE

© Rittal 2025 3