Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SK 3140.110

# Dachlüfter, Dachentlüftung

Stand: 17.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# SK 3140.110 - Dachlüfter, Dachentlüftung

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverlusten und die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SK 3140.110 |
| Ausführung | Dachaufbau |
| Produktbeschreibung | Dachlüfter mit hoher Schutzart und flexibler Montage von innen oder außen. |
| Material | Kunststoff ABS |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter |
| Ventilator | Radial, Kondensatormotor |
| Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter) | Bei 60 Hz: 868 m³/h |
| Luftleistung (ohne Filter im Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte | 1 x 3243300: 575/598 m³/h |
| Luftleistung (mit Faltenfilter im Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte | 1 x 3243300: 555/565 m³/h<br>2 x 3243300: 670/690 m³/h |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Luftleistung freiblasend (ohne Filtermatten) | Bei 60 Hz: 965 m³/h |
| Bemessungsbetriebsspannung | 115 V, 1~, 60 Hz |
| Nennleistung Pel | Bei 60 Hz: 138 W |
| Bemessungsstrom max. | Bei 60 Hz: 1,2 A |
| Abmessung | Breite: 400 mm<br>Höhe: 133 mm<br>Tiefe: 400 mm |
| Einbautiefe | 34,6 mm |
| Montageausschnitt | Ausbruch-Breite: 258 mm<br>Ausbruch-Tiefe: 258 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 21 ohne Filtermatte<br>IP 54 inkl. Faltenfilter |
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |
| Vorsicherung | Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 3 A |
| Hinweis | Zur Erhöhung der Schutzart auf IP 55 kann optional ein Vliesfilter eingesetzt werden (siehe Zubehör).<br>Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen. |
| Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C) | Bei 50 Hz: 67.800 h<br>Bei 60 Hz: 66.400 h |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C...55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C...70 °C |
| Schalldruckpegel | Bei 60 Hz: 60 dB(A) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 5,7 kg |
| Bruttogewicht | 6 kg |
| Zolltarifnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeschreibung | SK Dachlüfter TopTherm, 965 m³/h, 115 V, 1~, 60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | CSA<br>KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverluste und
die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.

Luftleistung (ohne Filtermatte): 965 m³/h
Luftleistung (mit Faltenfilter): 868 m³/h
Nennleistung 60 Hz: 138 W
Bemessungsstrom 60 Hz: 1,2 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 60 Hz
Ausführung Ventilator: Radial, Kondensatormotor
Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm
Einbautiefe: 34,6 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm
Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C

© Rittal 2026

Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart NEMA: NEMA 12
Schalldruckpegel 60 Hz: 60 dB(A)
Lebensdauer 60 Hz: 67.800 / 66.400
Gewicht: 6 kg