

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3164.115 Dachlüfter

Stand: 13.03.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3164.115 - Dachlüfter für VX, VX IT

Dachlüfter für den Officebereich mit sehr geringer Geräuscentwicklung (40 dB) und hohem Volumenstrom (freiblasend 1500 m³/h).



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3164.115
Nutzen	Einfache Montage, das Fertigen von Montageausschnitten entfällt völlig bei Ausführung mit Dachblech Anschlussfertig verdrahtet
Material	Stahlblech, lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Dachlüfter Inkl. Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 0,6 A Bei 60 Hz: 0,7 A
Abmessung	Breite: 511 mm Höhe: 227 mm Tiefe: 511 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	Innenkreislauf IP 54
Hinweis	Reduktion der angegebenen Luftleistung auf 800 m ³ /h bei 40 Pa Gegendruck unter Verwendung von zwei belüfteten Sockelblenden
Betriebstemperaturbereich	20 °C...55 °C
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	18,445 kg
Bruttogewicht	19,416 kg
Zolltarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeschreibung	DK DACHLÜFTER, 115V 50/60HZ, 1500 m³/h, (OHNE DACHBLECH), Dachlüfter für TS

Approbationen

Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK