

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2411.871

# Kabelverschraubung Messing

Stand: 07.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2411.871 - Kabelverschraubung Messing

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

## Eigenschaften

|                              |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                  | SZ 2411.871                                                                                                                                                                  |
| Nutzen                       | Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.<br>Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung |
| Material                     | Messing<br>Dichtung: CR/NBR                                                                                                                                                  |
| Oberfläche                   | Vernickelt                                                                                                                                                                   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min)                                                                                                                                                        |
| Abmessung                    | Höhe: 54 mm                                                                                                                                                                  |
| Gewinde                      | M63 x 1,5                                                                                                                                                                    |
| Gewindelänge                 | 14 mm                                                                                                                                                                        |
| Min. Kabeldurchmesser        | 34 mm                                                                                                                                                                        |
| Max. Kabeldurchmesser        | 44 mm                                                                                                                                                                        |
| Betriebstemperaturbereich    | -40 °C...100 °C                                                                                                                                                              |
| Drehmoment                   | 50 Nm                                                                                                                                                                        |
| Schlüsselweite               | 64 mm                                                                                                                                                                        |
| Abmessung                    | Gewinde: M63 x 1,5<br>Gewindelänge: 14 mm                                                                                                                                    |
| Type rating nach UL 50E      | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13                                                                                                                            |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück                                                                                                                                                                      |

# Eigenschaften

---

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nettogewicht        | 0,48 kg                                                                         |
| Bruttogewicht       | 0,498 kg                                                                        |
| Zolltarifnummer     | 74198090                                                                        |
| ETIM 9              | EC000441                                                                        |
| ETIM 8              | EC000441                                                                        |
| ECLASS 8.0          | 27149109                                                                        |
| Produktbeschreibung | SZ Kabelverschraubung Messing, Größe: M63x1,5, für Kabel $\varnothing$ 34-44 mm |

# Approbationen

---

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)<br>VDE                         |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |