
### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.






# SK 3183.125 Faltenfilter

Stand: 16.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## SK 3183.125 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.



#### Eigenschaften

A .:1 1 b l	01/ 0100 105
Artikel-Nr.	SK 3183.125
Ausführung	für Filterlüfter/Austrittsfilter
Material	Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat
	Absorbermatte: 100 % Polyester
Farbe	weiß
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in
	Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3243.3xx
	3243.7xx
	3243.900
	3244.7xx
	3244.900
	3245.9xx
Abmessung	Breite: 280 mm
	Höhe: 282 mm
	Tiefe: 21 mm

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

Abmessung Absorbermatte	Breite: 289 mm Höhe: 289 mm Tiefe: 2,9 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55 bei Montage im Filterlüfter/Austrittsfilter
Schutzart	Schutzart in Kombination mit Filterlüfter/Austrittsfilter 3245.xxx beträgt IP 52
Hinweis zur Artikel-Nr.	Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.57
Bruttogewicht	0.62
Zolltarifnummer	56039390
EAN	4028177969087
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## Approbationen

Approbationen UR + C-UR (recognized)
--------------------------------------

© Rittal 2025 3