Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 2567.300 Kunststoff-Flanschplatte

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SZ 2567.300 - Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2567.300
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 436 mm Tiefe: 221 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX
Flanschplatte	Größe: 7
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1
	Type 12
Anzahl Kabeleinführungen und Ø	30 x 5-11
(mm) minmax.	52 x 10-15
	8 x 15-25
	6 x 19-34
	4 x 26-35
	2 x 26-54
	1 x 50-110
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.8
Bruttogewicht	0.82

© Rittal 2025

Eigenschaften

EAN	4028177935747
E-Number Sweden	E3465294
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Approbationen

Approbationen UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3