

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2567.300

Kunststoff-Flanschplatte

Stand: 01.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2567.300 - Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2567.300
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 436 mm Tiefe: 221 mm
Passend für	Gehäusotyp: AX
Flanschplatte	Größe: 7
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.	30 x 5-11 52 x 10-15 8 x 15-25 6 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,8 kg
Bruttogewicht	0,82 kg
Zolltarifnummer	39269097

Eigenschaften

ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeschreibung	SZ Kunststoff-Flanschplatten, für AX, mit Membranen, BT: 436x221 mm, für Flanschplatten Größe 7

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------