Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SZ 2567.300
# Kunststoff-Flanschplatte

Stand: 08.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# SZ 2567.300 - Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2567.300 |
| Produktbeschreibung | Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen. |
| Material | Kunststoff nach UL 94-V0 |
| Farbe | Ähnlich RAL 7035 |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen |
| Abmessung | Breite: 436 mm<br>Tiefe: 221 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: AX |
| Flanschplatte | Größe: 7 |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 bei sachgerechter Montage |
| Type rating nach UL 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max. | 30 x 5-11<br>52 x 10-15<br>8 x 15-25<br>6 x 19-34<br>4 x 26-35<br>2 x 26-54<br>1 x 50-110 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,8 kg |
| Bruttogewicht | 0,82 kg |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeschreibung | SZ Kunststoff-Flanschplatten, für AX, mit Membranen, BT: 436x221 mm, für Flanschplatten Größe 7 |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL - FTTA |