Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2843.160
EMV-Kabelverschraubungen

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SZ 2843.160 - EMV-Kabelverschraubungen

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2843.160
Ausführung	Kabelverschraubungen, metrisch
Produktbeschreibung	Wahlweise kann der Kabelmantel an der Kontaktstelle unterbrochen oder im Schrank komplett entfernt werden. Die Kabelschirmung im Schrank bleibt erhalten. Die mitgelieferte Gegenmutter schneidet sich beim Anschrauben in lackierte Schrankflächen selbsttätig ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
Material	Messing Dichtung: CR/NBR
Oberfläche	Vernickelt
Hinweis	Minimaler Schirmdurchmesser = Kabeldurchmesser abzüglich Kabelmantel
Min. Kabeldurchmesser	4,5 mm
Max. Kabeldurchmesser	10 mm
Schutzart IP 69K	IP 69K
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68
Schirmdurchmesser (min.)	3 mm
Type rating nach UL 50E	Type 4X
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,15 kg
Bruttogewicht	0,157 kg
Zolltarifnummer	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441

© Rittal 2026

Eigenschaften

ECLASS 8.0	27149109
Produktbeschreibung	SZ EMV-Kabelverschraubungen, metrisch, Größe: M16

Approbationen

Approbationen	UR UR + C-UR (recognized) VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK