


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



undefined 3010.132

## Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Stand: 05.07.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# undefined 3010.132 - Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Eckfeld mit HSS-System - Aussen bis 4000 A, BxHxT 600 x 2000 x 600 mm

## Eigenschaften

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | 3010.132                                                              |
| Ausführung          | Dachbereich, Felddtiefe 600 mm                                        |
| Produktbeschreibung | Eckfeld mit HSS-System - Aussen bis 4000 A, BxHxT 600 x 2000 x 600 mm |

## Ausschreibungstext

3010.132 Eckfeld / Außen - mit HSS-System bis 4000 A  
/ BxHxT 600 x 2000 x 600 mm

Eckfeld / Außen - mit HSS-System bis 4000 A / BxHxT 600 x 2000 x 600 mm

VX25 Ri4Power Eckfeld, aus Systembaukasten ohne Bauartgeprüftem Sammel-schienen-System, wirbelstromoptimierter Systembefestigung, Systemgehäuse und erforderlichem Systemzubehör. Der Einbau des Hauptsammelschienen-Systems erfolgt im Dachbereich. Die Elemente des Innenausbaus sind mit dem gleichen Montageraster wie der Schaltschrankrahmen ausgestattet.

Zubehörsystem:

Längsverbinder, Anreihbefestigung mit oberer Abdeckung, Winkeln, Verbinder, Systemabdeckungen usw.

Technische Parameter

Feldtyp: „Eckfeld ohne HS

Feldbezeichnung: „VX2.04AU

Lage der Sammelschienen: „Dachbereich

Max. Bemessungsstrom Inc des HSS (A): '.....' A

Position der horizontalen Schiene: „Dachbereich

Bemessungsstrom horizontale Schiene IP2x:,,2250 A - 2 x 50 x 10 mm 3010

A - 4 x 50 x 10 mm

Bemessungsstrom horizontale Schiene IP54:,,2040 A - 2 x 50 x 10 mm 2860

A - 4 x 50 x 10 mm

Bemessungsstrom horizontale Schiene IP2x Zb:,,2700 A - 2 x 50 x 10 mm

3840 A - 4 x 50 x 10 mm

Bemessungsstrom horizontale Schiene IP54 Zb:,,2700 A - 2 x 50 x 10 mm

3840 A - 4 x 50 x 10 mm

\* Zb = Zwangsbelüftung nach Systemhandbuch,,Hersteller / Rittal

Polzahl Hauptsammelschienen-System (HSS):,,3 polig

Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit:,,min. 50 kA / max. 100 kA

Maximaler Bemessungsbetriebsstrom Inc (A):

'.....' A (max. 3840 A)

Funktionsraumseitenwand,,mit / ohne

OPTIONEN zu Feld VX2.04AU

Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale Auswahl zum Feld  
VX2.04AU

Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen  
Feldtyp, liefern.

Auswahl:,,Ja / Nein

Fabrikat:,,Rittal VX2.04AU

Typ:,,Ri4Power o. glw.

angebotenes Fabrikat:,, '.....'

angebotene Type:,, '.....'