Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 3057.000 Sammelschienenhalter

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 3057.000 - Sammelschienenhalter

Für Sammelschienensysteme 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SV 3057.000 |
|----------------------------|--|
| Material | Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT) Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Polzahl | 3-polig |
| | 150 mm |
| Passend für Sammelschienen | 60 x 10 |
| | 80 x 10 |
| | 100 x 10 |
| Bemessungsstrom max. | 3.000 A |
| Abmessung | Breite: 30 mm |
| | Höhe: 420 mm |
| | Tiefe: 170 mm |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 4.496 |
| Bruttogewicht | 4.695 |
| Zolltarifnummer | 85469010 |
| EAN | 4028177035812 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| ETIM 8 | EC001166 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27400607 |

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

SV Sammelschienenhalter

Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.

Geeignet für Sammelschienen 3 x 2 x 100 x 10 mm.

Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz

gemäß VDE 0660

Bemessungsstrom: bis 3000 A

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0
Dauerbetriebstemperatur: 140 °C
Schienenmittenabstand: 150 mm

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm Deckelbefestigung: 5 - 10 Nm

© Rittal 2025 3