

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3237.118 TopTherm Filterlüfter

Stand: 10.07.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.118 - TopTherm Filterlüfter

Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

## Eigenschaften

|  |   |
|--|---|
| Artikel-Nr.  | SK 3237.118   |
| Ausführung   | Wandanbau   |
| Produktbeschreibung  | Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschranks.   |
| Marktrelevante Produktänderungen   | Die Abdeckung für die Anschlussklemme ist seit Mai 2024 kein Bestandteil mehr der TopTherm Filterlüfter. Sie hat sich bei der Prüfung als normativ nicht erforderlich erwiesen und stellt weder eine Beeinträchtigung der Funktion noch der Betriebssicherheit dar. |
| Farbe  | RAL 9005  |
| Lieferumfang   | Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte  |
| Ventilator   | Axial, Spaltpolmotor  |
| Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)                                     | Bei 50 Hz: 20 m <sup>3</sup> /h<br>Bei 60 Hz: 25 m <sup>3</sup> /h  |
| Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Artikel-Nr.) | 1 x 3237208: 15/18 m <sup>3</sup> /h<br>2 x 3237208: 16/20 m <sup>3</sup> /h  |
| Bemessungsbetriebsspannung   | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Nennleistung Pel   | Bei 50 Hz: 11 W<br>Bei 60 Hz: 9 W   |
| Bemessungsstrom max.   | Bei 50 Hz: 0,12 A<br>Bei 60 Hz: 0,13 A  |
| Abmessung  | Breite: 116,5 mm<br>Höhe: 116,5 mm  |
| Einbautiefe  | 43 mm   |

# Eigenschaften

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Montageausschnitt               | Ausbruch-Breite: 92 mm<br>Ausbruch-Höhe: 92 mm   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529    | IP 54 mit Vliesfilter<br>IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube   |
| Schutzart NEMA                  | Type 12 mit Vliesfilter<br>Type 3<br>Type 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube   |
| Vorsicherung                    | Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A  |
| Hinweis                         | Zur Erhöhung der Luftleistung kann optional ein Faltenfilter eingesetzt werden (siehe Kennlinie). Dieser kann sowohl bei den Filter- & Dachlüftern und bei den Austrittsfiltern verwendet werden. Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme |
| Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C) | Bei 50 Hz: 55.000 h<br>Bei 60 Hz: 60.000 h   |
| Betriebstemperaturbereich       | -15 °C...55 °C   |
| Lagertemperaturbereich          | -30 °C...70 °C   |
| Schalldruckpegel                | Bei 50 Hz: 38 dB(A)<br>Bei 60 Hz: 43 dB(A)   |
| Verpackungseinheit              | 1 Stück  |
| Nettogewicht                    | 1,2 kg   |
| Bruttogewicht                   | 1,38 kg  |
| Zolltarifnummer                 | 84145915   |
| ETIM 9                          | EC000320   |
| ETIM 8                          | EC000320   |
| ECLASS 8.0                      | 27180716   |
| Produktbeschreibung             | SK Filterlüfter TopTherm, 20/25 m <sup>3</sup> /h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT:<br>116,5 x 116,5 x 16 mm  |

# Approbationen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Approbationen | KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK      |

---

## Ausschreibungstext

3237.118

Top Therm Filterlüfter

Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschranks.

Luftleistung (freiblasend) 50/60 Hz: 20 / 25 m<sup>3</sup>/h

Nennleistung 50/60 Hz: 11 / 9 W

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,12 / 0,1 A

Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz

Ausführung Ventilator: Axial, Spaltpolmotor

Abmessungen [BxH]: 116,5x116,5 mm

Einbautiefe: 43 mm

Aufbautiefe: 16 mm

Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 92x92 mm

Betriebstemperatur: -15°C bis +55°C

Lagertemperatur: -30°C bis +70°C

Farbe: RAL 9005

Schutzart IP nach IEC 60529:

IP 54 mit Vliesfilter

IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube

Schutzart NEMA:

Type 12 mit Vliesfilter

Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube

Schalldruckpegel 50/60 Hz: 38 / 43 dB(A)

Lebensdauer 50/60 Hz: 55.000 / 60.000 h

Gewicht: 0,48 kg