## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SK 3238.300 Blue e+ <u>Austrittsfilter</u>

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### SK 3238.300 - Blue e+ Austrittsfilter

Der Austrittsfilter dient in Verbindung mit dem zugehörigen Filterlüfter dazu, Verlustwärme aus Schaltschränken abzuführen, den Schaltschrank zu belüften und temperaturempfindliche Bauteile zu schützen. Dies geschieht durch direkte Zufuhr von Umgebungsluft, die unterhalb der zulässigen Schaltschrankinnentemperatur liegen muss.







### Eigenschaften

| Artikel-Nr.             | SK 3238.300   |
|-------------------------|---|
| Ausführung              | Wandanbau   |
| Nutzen                  | Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus<br>am Lamellengitter<br>Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken |
|                         | Werkzeuglose Montage  |
| Material                | Kunststoff  |
| Farbe                   | RAL 7035  |
| Lieferumfang            | Austrittsfilter   |
|                         | Faltenfilter  |
| Montageausschnitt       | Ausbruch-Breite: 124 mm   |
|                         | Ausbruch-Höhe: 124 mm   |
| Passend für Artikel-Nr. | SK 3238.7xx   |
| Abmessung               | Breite: 148,5 mm  |
|                         | Höhe: 148,5 mm  |
|                         | Tiefe: 34,2 mm  |

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

| Schutzart NEMA               | Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube                            |
|------------------------------|--|
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück  |
| Nettogewicht                 | 0.161  |
| Bruttogewicht                | 0.206  |
| Zolltarifnummer              | 39269097   |
| EAN                          | 4028177997653  |
| ETIM 9                       | EC002513   |
| ETIM 8                       | EC002513   |
| ECLASS 8.0                   | 27180706   |

## Approbationen

| Approbationen | UL + C-UL - FTTA       |
|---------------|------------------------|
|               | UR + C-UR (recognized) |

© Rittal 2025 3