Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3108.100 Schaltschrank-Innenlüfter

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)




SK 3108.100 - Schaltschrank-Innenlüfter

Zur Vermeidung von Wärmenestern innerhalb des Schaltschrankes und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Klimatisierungskomponenten







Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3108.100
Produktbeschreibung	Zur Vermeidung von Wärmenestern und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Schaltschrank-Klimatisierungskomponenten. In zwei Achsen verstellbar. Befestigung am Rahmenprofil. Kaskadierung mehrerer Lüfter durch Schnell-Klemmleiste möglich.
Lieferumfang	Komplett anschlussfertige Einheit mit Axialventilator Rastbare Schwenkvorrichtung Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel	Bei 50 Hz: 19 W Bei 60 Hz: 18 W
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 0,12 A Bei 60 Hz: 0,11 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.94
Bruttogewicht	1.126
Zolltarifnummer	84145915
EAN	4028177220485

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

ETIM 9	EC000320	
ETIM 8	EC000320	
ECLASS 8.0	27180716	

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3