### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SK 3138.000 Dachlüfter, Dachentlüftung

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### SK 3138.000 - Dachlüfter, Dachentlüftung

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverlusten und die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.







#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3138.000
Ausführung	Dachaufbau
Produktbeschreibung	Dachlüfter mit hoher Schutzart und flexibler Montage von innen oder außen.
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
Ventilator	ohne Lüftermotor
Abmessung	Breite: 400 mm
	Höhe: 133 mm
	Tiefe: 400 mm
Einbautiefe	27,5 mm
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 258 mm
	Ausbruch-Tiefe: 258 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 21 ohne Filtermatte
	IP 54 inkl. Faltenfilter

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

Schutzart NEMA	NEMA 12
Hinweis	Zur Erhöhung der Schutzart auf IP 55 kann optional ein Vliesfilter eingesetzt werden (siehe Zubehör). Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder - anzeigen empfohlen.
Betriebstemperaturbereich	-20 °C55 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C70 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.2
Bruttogewicht	3.5
Zolltarifnummer	84145915
EAN	4028177709188
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## Approbationen

Approbationen	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3

#### Ausschreibungstext

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverlusten und

die hohe Schutzart IP55 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.

Ausführung Ventilator: ohne Lüftermotor

Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm

Einbautiefe: 27,5 mm

Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm

Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C Lagertemperatur: -40°C bis +70°C

Farbe: RAL 7035

Schutzart NEMA: "NEMA 12

"

Gewicht: 3,2 kg

© Rittal 2025 4