


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3144.000

### Drucklüfter für 482,6 mm (19")

Stand: 06.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3144.000 - Drucklüfter für 482,6 mm (19") Luftleistung 320 m<sup>3</sup>/h

2 HE Drucklüfter mit bis zu 320 m<sup>3</sup>/h Luftdurchsatz. Die geringe Geräuschentwicklung von 52 dB lässt auch einen Einsatz in Büroumgebungen zu.

## Eigenschaften

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Artikel-Nr.                | SK 3144.000   |
| Produktbeschreibung        | Drucklüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene zeichnen sich gegenüber anderen Ventilatoren besonders durch ein breites Luftband bei günstigem Geräuschverhalten aus. |
| Farbe                      | RAL 9005  |
| Lieferumfang               | Anschlussfertig verdrahtete Einheit<br>Filtermatte  |
| Drehzahl                   | 2.245 rpm   |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Nennleistung Pel           | Bei 50 Hz: 37 W<br>Bei 60 Hz: 46 W  |
| Bemessungsstrom max.       | Bei 50 Hz: 0,16 A<br>Bei 60 Hz: 0,22 A  |
| Abmessung                  | Breite: 482,6 mm<br>Höhe: 88 mm<br>Tiefe: 163 mm  |
| Schalldruckpegel           | Bei 50 Hz: 52 dB(A)<br>Bei 60 Hz: 62 dB(A)  |
| Max. stat. Druckdifferenz  | 65 - 70 Pa  |
| Betriebstemperaturbereich  | -10 °C...55 °C  |
| Innenkreislauf bei 50 Hz   | 320 m <sup>3</sup> /h   |
| Innenkreislauf bei 60 Hz   | 330 m <sup>3</sup> /h   |
| Verpackungseinheit         | 1 Stück   |

# Eigenschaften

---

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Nettogewicht    | 2.2           |
| Bruttogewicht   | 2.4           |
| Zolltarifnummer | 84145915      |
| EAN             | 4028177037137 |
| ETIM 9          | EC000320      |
| ETIM 8          | EC000320      |
| ECLASS 8.0      | 27180716      |

# Approbationen

---

Erklärungen Konformitätserklärung

# Ausschreibungstext

Drucklüfter für 482,6 mm (19")

Drucklüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene zeichnen sich gegenüber anderen Ventilatoren besonders durch ein breites Luftband bei günstigem Geräuschverhalten aus.

Luftleistung: 320 m<sup>3</sup>/h

Nennleistung: 37 W

Bemessungsstrom: 0,16 A

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz

Abmessungen [BxHxT]: 482,6x88x163 mm

Betriebstemperatur: -10 °C bis 55 °C

**Farbe:** RAL 9005

**Schalldruckpegel:** 52 dB(A)

**Gewicht:** 2,02 kg